

# iBiotec®

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**  
*THE TRADEMARK OF A MANUFACTURER*



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



## **AÉROSOLS ET PRODUITS TECHNIQUES EN INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES**

*AEROSOLS AND TECHNICAL PRODUCTS  
IN FOOD INDUSTRIES*

**Fabrication**  
**Conditionnement**  
**Maintenance MCO**

**Manufacturing**  
**Packaging**  
**MRO**

Règlement UE 2021/382  
paru le 04 Mars 2021 au JOEU  
modifiant le règlement 852/2004

## LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DEVIENT UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

*Commission Regulation (EU) 2021/382  
Published on March 4th 2021 at OJEU  
amending the Annexes to Regulation (EC) 852/2004*

**THE FOOD SAFETY CULTURE  
BECOMES A REGULATORY OBLIGATION**

Date de création 1970  
*Established in 1970*

Groupe TEC INVESTISSEMENTS  
*TEC INVESTISSEMENTS Group*

Production 17 900 m<sup>2</sup>  
*17 900 m<sup>2</sup> production Facility*

Recherche et développement 1 700 m<sup>2</sup>  
*1 700 m<sup>2</sup> Research and Development*

Capacité de production 35 000 tonnes  
*35 000 tons of Production Capacity*

Brevets 17  
*17 Registered Patents*

Visitez notre usine/*Visit our plant*  
sur/*on* **YouTube**

 iBiotec



Site de Saint-Rémy de Provence  
*Saint-Rémy de Provence Headquarters*  
Bouches-du-Rhône (France)



**BILAN CARBONE  
DES ACTIVITÉS DU SITE  
12,21 kg Équivalent carbone**

*CARBON FOOTPRINT  
OF ON-SITE ACTIVITY  
12,21 kg Carbon equivalent*



Site de production certifié

**ISO 9001/2015 - ISO 14001/2015 - ISO 45001/2018 - SMI**

Écoute et satisfaction Client

Démarches engagées

ISO 14040 Analyses des cycles de vie

ISO 26000 Responsabilité sociétale

*Certified Production Facility*

*Customer Service and Satisfaction*

*Certifications underwar :*

*Lifecycles analysis*

*Social Responsibility*

# LES ALIMENTS SONT RAREMENT BLEUS

Un aliment bleu à l'état naturel est rare dans la nature. Pour qu'une molécule organique soit bleue, il faut réunir des conditions strictes ; elles dépendent de la concentration en pigment, ainsi que du pH. Pour qu'un aliment soit bleu il faut qu'il soit alcalin. Ce qui n'existe pas dans le règne animal, et est très rare dans le règne végétal. On catégorise le bleu comme non comestible, car non présent dans la nature, donc il est chimique. On dit alors que cet aliment est incongru, parce qu'il n'est pas conforme aux représentations que l'on se fait et il crée des dissonances cognitives à savoir un inconfort psychologique et des émotions négatives.

L'évolution pourrait expliquer le phénomène, la nourriture bleue n'est pas attirante pour les humains. Des études menées par Chris Gunter démontrent que cette couleur coupait l'appétit. L'étude MINTEL, résultat d'une collaboration entre 60 experts analystes sur plus de 12 pays, a permis de réaliser une base de données internationale GNPD concernant les nouveaux produits lancés sur le marché. Cette étude reflète les thématiques consommateurs clés. Il en ressort que tous les nouveaux aliments bleus, ont une faible espérance de vie. Ceci est d'ailleurs confirmé par différents exemples connus.

Le Ketchup bleu lancé par Heinz en 2003 a été retiré des grandes surfaces en 2006. Le PEPSI bleu lancé en 2002, puis banni parce qu'il contenait un colorant aujourd'hui interdit. Il est trop tôt pour mesurer le succès des vins bleus, mais le débat concernant un procédé naturel de vinification fait déjà la une. D'autant plus que faire des vins bleus n'est pas une idée nouvelle. Elle date de 1930 et est née à Turin. On ne peut que constater que leur futur n'a pas été un succès.

Enfin, il est bon de rappeler que des expériences ont été menées avec des tomates ! Des tomates cubiques, des tomates bleues. Les tomates cubiques ont suscité moins d'inquiétude que les tomates bleues. Les consommateurs ont perçu les tomates bleues comme transgéniques.

## FOODS ARE RARELY BLUE

*Food naturally blue is rare in nature. For an organic molecule to be blue, strict conditions must be met as they depend on pigment concentration, as well as pH. For food to be blue it must be alkaline. This does not exist in the animal kingdom and is very rare in the plant kingdom. Blue is categorized as inedible, as it is not present in nature, so it is chemical. It is then said that this food is incongruous, because it is not consistent with the representations that we make, and it creates cognitive dissonances namely psychological discomfort and negative emotions.*

*Evolution could explain the phenomenon, blue food is not attractive to humans. Studies conducted by Chris Gunter show that this colour cuts the appetite. The MINTEL study, which involved the collaboration of 60 expert analysts from more than 12 countries, produced an international GNPD database of new products launched on the market. This study reflects key consumer themes. It identified that all new blue foods have a low life expectancy. This is confirmed by various known examples.*

*The Blue Ketchup launched by Heinz in 2003 was withdrawn from supermarkets in 2006. The blue PEPSI launched in 2002, then withdrawn because it contained a colorant that is now banned.*

*It is too early to measure the success of blue wines, but the debate over natural winemaking process is already making the front page. Especially since making blue wines is not a new idea. It dates from 1930 and was born in Turin. We can only see that their future has not been a success.*

*Finally, it is worth remembering that experiments have been conducted with tomatoes! cubic tomatoes, blue tomatoes Cubic tomatoes were less of a concern than blue tomatoes. Consumers perceived blue tomatoes as transgenic.*

# ALIMENTS ET COLORANTS BLEUS

L'utilisation de colorants dans les aliments est soumise à la réglementation Européenne 94/36/EC du 30 juin 1994 sous l'autorité de l'EFSA autorité Européenne de sécurité des aliments. Pour les Etats-Unis la FDA est compétente, pour les Nations-Unies, l'ONU se base sur le Codex Alimentarius.

La liste se retrouve en annexe 1 de la directive 62/2645/EEC de 1962, et est soumise au règlement UE 231/2012 de la commission du 09 mars 2012.

Une entreprise agro-alimentaire à dimension internationale ou voulant exporter vers un pays devra être en conformité avec les propres exigences de celui-ci et qui ne sont pas les mêmes que dans son pays d'origine.

**E 131** Bleu patenté V issu de la pétrochimie non listé au Codex Alimentarius, autorisé dans la CEE, interdit aux Etats-unis. La DJA dose journalière admise est fixée à 5 mg/kg.mc.

**E 132** Carmin d'indigo synthétisé par sulfonation d'un extrait de l'indigo.

Classement CLP H 317 peut provoquer une allergie cutanée.

La DJA a quand même été réduite en 1984 et en 2010, et à ce jour est de 5 mg/kg.mc. Etait interdit en Norvège et réintroduit par la CEE

**E 133** Bleu brillant FCF Colorant artificiel dérivé du goudron de houille. Peut contenir de l'aluminium, est alors potentiellement neurotoxique.

DJA 6 mg/kg.mc

## **Analyses comportementales + rareté des aliments colorés en bleu**

C'est pour ces nombreuses raisons que tous corps étrangers pouvant contaminer les aliments doivent avoir un code couleur ; la couleur bleue étant la plus repérable et détectable. Le BCR révision 8 indique cette couleur pour tout corps dissociable pouvant présenter un danger.

## *FOODS AND BLUE COLORS*

*The use of dyes in food is subject to European regulations 94/36/EC of June 30, 1994 under the authority of the European food safety authority EFSA. For the United States, the FDA is the competency, for the United Nations, it is based on the Codex Alimentarius.*

*The list is in appendix 1 of Directive 62/2645/EEC 1962 and is subject to the EU Regulation 231/2012 of the Commission of March 09, 2012.*

*An agri-food company with international aspirations or that wants to export will have to comply with its own requirements, which are not the same as in the country of origin.*

*E 131 Patented Blue V from petrochemicals not listed in Codex Alimentarius, authorized in the EEC, prohibited in the United States. The ADD allowable daily dose is set at 5 mg/kg.mc of body mass.*

*E 132 Indigo carmine synthesized by sulfonation of an indigo extract.*

*Classification CLP H 317, it can cause skin allergy.*

*The ADD was still reduced in 1984 and 2010, and to date is 5 mg/kg.mc. Was prohibited in Norway and reintroduced by the EEC.*

*E 133 Brilliant Blue FCF Artificial colouring derived from coal tar. May contain aluminium and is then potentially neurotoxic.*

*ADD 6 mg/kg.mc.*

## **Behavioural analyses + rarity of blue-coloured foods**

*It is for these many reasons that any foreign body that can contaminate food must be color coded; the blue color being the most detectable and detectable. The BCR revision 8 indicates this color for any dissociable body which could present a danger.*

# DÉTECTION EN MILIEU ALIMENTAIRE

De nos jours, la technologie permet de repérer ou de détecter à peu près tout. Imagerie médicale, détection de pathologies, astronomie, spatial pour des applications météorologiques, militaires ou même en criminologie. Un spectromètre d'AUGER permet de caractériser des électrons retirés d'une couche interne atomique. La plupart des détecteurs sont en CAD, détection assistée par ordinateur.

Les moyens les plus adaptés pour être retenus dépendent de l'équation : vitesse, masse, dimension, distance et bien entendu coût.

Les systèmes de détection rendus obligatoires par la réglementation peuvent être :

repérage visuel

détection par vision industrielle

- Rayons X
- Imagerie multispectrale qui a tendance à être remplacée par l'imagerie Hyperspectrale HSI avec une résolution inf. à 10 nm. Décompose les images en 2 parties, l'une contenant la structure (l'intrus) l'autre, la texture (les aliments)
- par analyse paramétrique de descripteurs d'image permettant de détecter une altération connue (mire). Cette technologie est surtout utilisée pour des monoproduits à grandes cadences, comme par exemple les eaux minérales.
- vision optique 2D, 3D pour des corps étrangers pénétrants
- détection par imagerie photo acoustique
- Laser Optical Feedback Imaging (LOFI)
- Détecteurs de contrastes de couleurs
- Détecteurs par micro-ondes ; perturbation dans le champ magnétique, par différence de permittivité
- applications logicielles type openCV-python tutorials

## DETECTION IN A FOOD ENVIRONMENT

*Today, technology can locate or detect just about anything. Radiology and medical imaging, detection of pathologies by ultrasound, Doppler, infiltration, X-ray, scanner, MRI. In astronomy, the recent discovery of the exoplanet, similar to planet earth, Kepler 452 b located 1,400 Light Years away gives an overview of the optical performance of a super telescope. Not to mention the space requirements (American HYPERION demonstrator) for meteorological, military or criminological applications. An AUGER spectrometer allows to characterize electrons extracted from an internal atomic layer. Most detectors are in CAD, computer-aided detection.*

*The most suitable means to be used depend on the equation: speed, mass, size, distance, and cost.*

*Detection systems made mandatory by regulation may be:*

*visual identification*

*industrial vision detection*

- *X-rays*
- *Multispectral imaging that tends to be replaced by HSI Hyperspectral imaging with a resolution lower than 10 nm. It breaks down images into 2 parts, one containing structure (intruder) and the other, texture (food).*
- *by parametric analysis of image descriptors to detect a known alteration (pattern). This technology is mainly used for high-speed single product, such as mineral water.*
- *2D optical vision, 3D for penetrating foreign bodies*
- *acoustic photo imaging detection*
- *Laser Optical Feedback Imaging (LOFI)*
- *Colour contrast detectors*
- *Microwave detectors. Disturbance in the magnetic field by difference in permittivity*
- *openCV-python tutorials type software applications*

**PRODUITS DE MAINTENANCE SPÉCIFIQUES  
AGRO-ALIMENTAIRE  
agrés NSF  
équipements amovibles détectables**

*SPECIFIC MAINTENANCE PRODUCTS  
AGRI-FOOD  
NSF approved  
detectable removable equipment*



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Tous les équipements dissociables de nos emballages, et pouvant présenter un danger en cas de migration accidentelle dans les aliments, sont facilement repérables par contrôle visuel ou détectables par vision industrielle

*All equipments that can be separated from our packaging, and which can present a danger in the event of an accidental migration into food, are easily detected by visual control or detectable by industrial vision.*

**Produits pour industries agro-alimentaires (IAA)  
S'inscrivant dans une démarche ou une méthode**

*Products for agri-food industries (AFI)*



**Analyse des dangers  
Points critiques  
pour leur maîtrise  
ISO 22 000  
CODEX ALIMENTARIUS**

*Hazard Analysis  
Critical Points  
for their Mastery  
ISO 22 000  
CODEX ALIMENTARIUS*

**Catégories NSF :**

**Lubrifiants H1 : utilisables dans les zones de fabrication des aliments. Utilisables comme agents anticorrosion, anti-adhérents des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiants de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.**

**Solvants K1 : utilisables hors des zones de fabrication des aliments (les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication) pour dégraisser des matériels (roulements de convoyeurs par exemple, autres maintenances d'éléments mécaniques, etc.) utilisés dans les zones de fabrication.**

**Nettoyants A1 : utilisables dans les zones de fabrication des aliments. Utilisables comme détergent nettoyant général sur toutes surfaces. Un rinçage à l'eau potable est nécessaire après utilisation.**

*NSF categories:*

*H1 lubricants: usable in food manufacturing areas. Used as anti-corrosion agents, non-stick seals on tank closures, lubricants for materials located in areas of potential contact with food.*

*K1 solvents: usable outside the food manufacturing areas (the vapours must not enter the manufacturing area) to degrease materials (e.g. conveyor rollers, other mechanical maintenance, etc.) used in manufacturing areas.*

*A1 cleaners: usable in food manufacturing areas. Usable as general cleaning detergent on all surfaces. A rinse with drinking water is necessary after use.*

# SOMMAIRE

## SUMMARY

### ANTI-ADHÉRENTS ET DÉMOULANTS

#### *RELEASE AGENTS*

DÉMOPLAST® 750	p. 9
DÉMOPLAST® 780 HT	p. 10

### DÉGRIPPANTS

#### *PENETRATING FLUID*

DP 10	p. 11
IMPACT	p. 12

### DÉTERGENTS NETTOYANTS

#### *CLEANING DETERGENTS*

BIOCLEAN® AL HP	p. 13
BIOCLEAN® AL HP prêt à l'emploi	p. 14
BIOCLEAN® INOX AL	p. 15

### GRAISSES TECHNIQUES

#### *TECHNICAL GREASES*

NEOLUBE® AL 150	p. 16
NEOLUBE® AL 160	p. 17
NEOLUBE® ALSI 220	p. 18
NEOLUBE® AL 500	p. 19

### HUILES DE LUBRIFICATION ET ENTRETIEN

#### *LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS*

NEOLUBE® CT 20 AL	p. 20
NEOLUBE® F 350	p. 21
NEOLUBE® SOL 4 PLUS	p. 22
AIRLINE AL 110	p. 23
DÉMOPLAST® SIL 850	p. 24
NEOLUBE® SIL 2272	p. 25

### SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

#### *CLEANING DEGREASING SOLVENTS*

NEUTRALÈNE® BIO 1000	p. 26
NEUTRALÈNE® 1079	p. 27
NEUTRALÈNE® SL 30	p. 28
NEUTRALÈNE® AL 30 - AL 50 - AL 66+	p. 29
NEUTRALÈNE® V 200	p. 30
NEUTRALÈNE® VG AL 1	p. 31



# ANTI-ADHÉRENTS ET DÉMOULANTS

## RELEASE AGENTS



### DEMOPLAST® 750 AGENT DE DÉMOULAGE SANS SILICONE À FILM NON GRAS

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°146622

Traitement anti-adhérent des moules, lubrification des tapis,  
traitement des guides et massicots de skin packs.

Permet tout traitement de surface ou décors ultérieurs.

Compatible tous matériaux.

Capot et diffuseur bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.demoulantsanssilicone.com](http://www.demoulantsanssilicone.com)

### **DEMOPLAST® 750** **NON-GREASY FILM SILICONE-FREE RELEASE AGENT**

*NSF H1 N°146622 approved*

*Non-stick treatment of moulds, lubrication of conveyors,  
treatment of guides and skin packs cutters.*

*Allows any surface treatment or subsequent sets.*

*Compatible with all materials.*

*DETECT BLUE® blue cap and diffuser identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.demoulantsanssilicone.com](http://www.demoulantsanssilicone.com)*

# ANTI-ADHÉRENTS ET DÉMOULANTS

## RELEASE AGENTS



### DEMOPLAST® 780 HT AGENT DE DÉMOULAGE SANS SILICONE SURFACES CHAUDES

Bidon de 20 L agrément NSF H1 N°149309

Traitement anti-adhérent de moules chauds, de plateaux de presse.

Thermoformage de coques de blister ou barquettes.

Permet tout traitement de surface ou décors ultérieurs.

Compatible tous matériaux.

Bouchon bleu **DETECT BLUE**® repérable et détectable

Fiche technique téléchargeable sur

[www.demoulantplastique.com](http://www.demoulantplastique.com)

### **DEMOPLAST® 780 HT** **SILICONE-FREE HOT SURFACES RELEASE AGENT**

*NSF H1 N°149309 approved*

*Non-stick treatment of hot moulds, of press trays.*

*Thermoforming blister shells or trays.*

*Allows any surface treatment or subsequent sets.*

*Compatible with all materials.*

*DETECT BLUE® blue plug identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.demoulantplastique.com](http://www.demoulantplastique.com)*

# DÉGRIPPANTS

## PENETRATING FLUID



### DP 10

#### DÉGRIPPANT VÉGÉTAL 10 FONCTIONS

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°149304

Bidon de 20 L agrément NSF H1 N°152375

Facilement et rapidement biodégradable

CEC L33T82 - OCDE 301 A

Composant d'origine végétale garanti sans pesticides et sans OGM

Propulseur ininflammable d'origine naturelle 3 %, produit actif 97 %.

Dégrippant, pénétrant, désoxydant, lubrifiant sous faibles charges, anticorrosion, nettoyant, dégraissant, désincrustant, anti-adhérent, dégoudronnant, débituminant, brillantant pour élastomères.

Compatible tous matériaux.

Bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérable et détectable

Diffuseur 2 positions **DETECT BLUE®**,

Diffuseur et prolongateur indémontables et indissociables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.degrippant10fonctions.com](http://www.degrippant10fonctions.com)

### DP 10

#### VEGETAL PENETRATING FLUID 10 FUNCTIONS

NSF H1 N°149304 approved in aerosol presentation

NSF H1 N°152375 approved in pail presentation

Easily and quickly biodegradable

CEC L33T82 - OECD 301 A

Residual pesticides and genetically modified organism free

Natural non-flammable propellant 3%, active agent 97%.

Releasing agent, penetrating, deoxidizing, low-load lubrication, anticorrosion, cleaning, degreasing, descaling, non-stick, tar remover, bitumen remover, shining agent for elastomers.

Compatible with all materials.

**DETECT BLUE®** blue plug identifiable and detectable

**DETECT BLUE®** Diffuser 2-positions. Diffuser and extension non-strippables and inseparables.

Technical sheet downloadable from [www.degrippant10fonctions.com](http://www.degrippant10fonctions.com)

# DÉGRIPPANTS

## PENETRATING FLUID



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande

*Analys report  
available on request*

21/006838 LG GC-FID DIN EN 16995

### IMPACT DÉGRIPPANT 100 % VÉGÉTAL MULTIFONCTIONS POUR 1000 APPLICATIONS

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°162700

Répond à la recommandation EU 2017/84 garanti sans HC,  
sans MOSH/POSH, sans MOAH

Garanti sans pesticides résiduels et sans OGM

Facilement et rapidement biodégradable CEC L33T82 - OCDE 301 A

Dégrissant, désoxydant, lubrifiant, anti-adhérent,  
démoulant, rénovateur, brillantant

Fortement lubrifiant, anti-usure

Fortement pénétrant. Fortement désoxydant. Dégoudronnant instantané  
Capot, diffuseur et prolongateur bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.degrippantlubrifiantvegetal.com](http://www.degrippantlubrifiantvegetal.com)

### IMPACT 100 % VEGETAL PENETRATING FLUID MULTIFUNCTION FOR 1000 APPLICATIONS

*NSF H1 N° 162700 approved in aerosol presentation*

*Meets the EU 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free,  
MOSH/POSH-free, MOAH-free.*

*Residual pesticides and genetically modified organism free*

*Easily and quickly biodegradable*

*CEC L33T82 - OECD 301 A*

*Deoxidising, lubricant, release agent,*

*renewing agent, shining agent*

*Highly lubricant, anti wear*

*Strong penetrating power*

*Strong deoxidising power*

*Instant tar remover*

*DETECT BLUE® blue cap, diffuser and nozzle identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from [www.degrippantlubrifiantvegetal.com](http://www.degrippantlubrifiantvegetal.com)*

# DÉTERGENTS NETTOYANTS

## CLEANING DETERGENTS



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande  
*Analys report  
available on request*  
21/009485 LG GC-FID DIN EN 16995

### **BIOCLEAN® AL HP** **DÉTERGENT NETTOYANT** **SUPERCONCENTRÉ**

Bidon de 5 kg et bidon de 20 kg agrément NSF A1 N°146624

Pour dégraissage et nettoyages difficiles.

Répond à la recommandation EU 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH.

Utilisable sur toutes surfaces.

Élimine tous corps gras d'origine minérale, végétale, animale,  
toutes salissures inorganiques, poussières, suies, résidus de combustion.

Bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérable et détectable

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.detergentnettoyant.com](http://www.detergentnettoyant.com)

### **BIOCLEAN® AL HP** **SUPERCONCENTRATED CLEANING DETERGENT**

NSF A1 N°146624 approved

For difficult degreasing and cleaning.

Meets the EU 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.

Usable on all surfaces.

Eliminates all greases from mineral, plant, and animal origin,  
and all inorganic soiling, dust, soot, combustion residues.

**DETECT BLUE®** blue plug identifiable and detectable

Technical sheet downloadable from  
[www.detergentnettoyant.com](http://www.detergentnettoyant.com)

# DÉTERGENTS NETTOYANTS

## CLEANING DETERGENTS



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande  
*Analys report  
available on request*  
21/009486 LG GC-FID DIN EN 16995



### BIOCLEAN® AL HP DÉTERGENT NETTOYANT

**Prêt à l'emploi**

Pulvérisateur 750 ml agrément NSF A1 N°146624

Facilement et rapidement biodégradable

Produit quadruple action : Nettoyant - Dégraissant - Désincrustant - Décontaminant

Répond à la recommandation 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH.

PRODUIT SANS PICTOGRAMME DE DANGER.

Mêmes applications que la formule super concentrée

Diffuseur bleu **DETECT BLUE®** repérable et détectable

Fiche technique téléchargeable sur

[www.nettoyantindustriesalimentaires.com](http://www.nettoyantindustriesalimentaires.com)

### **BIOCLEAN® AL HP**

#### **Ready-to-use CLEANING DETERGENT**

*NSF A1 No. 146624 approved*

*Powerful Quadruple Action Detergent Degreasing Desincrustant Cleaner*

*Meets the 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.*

*Biodegradable. PRODUCT WITHOUT A DANGER PICTOGRAM.*

*Does not require rinsing, eliminated by simple wiping.*

*Same applications as the super-concentrated formula*

*DETECT BLUE® blue diffuser identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.nettoyantindustriesalimentaires.com](http://www.nettoyantindustriesalimentaires.com)*

# DÉTERGENTS NETTOYANTS

## CLEANING DETERGENTS



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



### **BIOCLEAN® INOX AL** **LUBRIFIANT NETTOYANT** **SPÉCIAL INOX**

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°153946

Élimine salissures, graisses, traces de doigts, laisse un film protecteur et fait briller.

Sans odeur, sans saveur.

Utilisable sur toutes nuances d'inox austénitiques, magnétiques, ferritiques.

Finitions brutes, glacées, brillantes, brossées, patinées, vibrées.

Sans silicone.

Propulseur ininflammable d'origine naturelle. Produit actif 97 %

Capot, diffuseur bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.nettoyantinox.com](http://www.nettoyantinox.com)

### **BIOCLEAN® INOX AL** **SPECIAL STAINLESS-STEEL CLEANING LUBRICANT**

NSF H1 N°153946 approved

*Eliminates dirt, greases, fingerprints, leaves a protective film, and makes it shine.*

*Odourless, tasteless.*

*Usable on all shades of austenitic, magnetic, and ferritic stainless steel.*

*Raw, glossy, shiny, brushed, patinated, and vibrated finishes.*

*Silicone-free.*

*Natural non-flammable propellant. Active agent 97%*

*DETECT BLUE® blue cap, diffuser, identifiables and detectables*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.nettoyantinox.com](http://www.nettoyantinox.com)*

# GRAISSES TECHNIQUES

## TECHNICAL GREASES



### NEOLUBE® AL 150 GRAISSE TRANSLUCIDE

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°149180

Cartouche 430 ml et boîte 1 L agrément N° 149181

Graisse inodore, sans saveur, sans effets organo-leptiques.

Excellente résistance à l'eau et à la vapeur, aux acides et bases diluées

Températures d'utilisation -20°C +150°C

Convient pour faibles vitesses axiales ou linéaires.

Diffuseur, prolongateur, capot, capsule bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.graissecodexnsf.com](http://www.graissecodexnsf.com)

### NEOLUBE® AL 150 TRANSLUCENT GREASE

*NSF H1 N°149180 approved in aerosol presentation*

*N°149181 in cartridge and can presentation*

*Odourless, tasteless grease, without organoleptic effects.*

*Excellent resistance to water, steam, acids, and diluted bases*

*Temperatures of use between -20°C +150°C*

*Suitable for low axial or linear velocities.*

*DETECT BLUE® blue diffuser, extender, cap, capsule, identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.graissecodexnsf.com](http://www.graissecodexnsf.com)*



# GRAISSES TECHNIQUES

## TECHNICAL GREASES



### NEOLUBE® AL 160 GRAISSE À HAUTE TENEUR EN TEFLON®

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°149201

Cartouche 430 ml et boîte de 1 L agrément NSF H1 N°149202

Graisse extrême-pression, anti-usure, anticorrosion, à forte filmabilité pour une lubrification à grands nombres de cycles de fonctionnement

Température d'utilisation -20°C +160°C

Convient pour faibles et moyennes vitesses

Diffuseur, prolongateur, capot, capsule bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.graisseblanche.com](http://www.graisseblanche.com)

### NEOLUBE® AL 160

#### HIGH TEFLON® CONTENT GREASE

NSF H1 N°149201 approved in aerosol presentation

NSF H1 approved N°149202 in cartridge and can presentation

Extreme-pressure grease, anti-wear, anti-corrosion, high film forming for lubrication targeting a large number of operating cycles

Temperature of use between -20°C +160°C

Suitable for low and medium velocities

DETECT BLUE® blue diffuser, extender, cap, capsule, identifiable and detectable

Technical sheet downloadable from  
[www.graisseblanche.com](http://www.graisseblanche.com)

# GRAISSES TECHNIQUES

## TECHNICAL GREASES



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3%

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97%



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



### NEOLUBE® ALSI 220 GRAISSE SILICONE SPÉCIALE JOINTS

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°152745

Boîte de 1 L agrément NSF H1 N°149212

Graisse pour robinets, joints, élastomères, caoutchoucs.

Anti-calcaire. Agréée contact eau potable. Isolante électrique

Températures d'utilisation -50°C +220°C

Prolonge la durée de vie des joints,

résout les problèmes de défaut d'alignement et défauts d'étanchéité

Diffuseur, capot, couvercle bleu DETECT BLUE® repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)

### NEOLUBE® ALSI 220

#### SPECIAL SILICONE GREASE JOINTS

NSF H1 N°152745 approved in aerosol presentation

NSF H1 N°149212 approved in can presentation

Grease for faucets, joints, elastomers, rubbers.

Anti-limestone. Approved for drinking water contact. Electric insulation

Temperature of use between -50°C +220°C

Extends seal life, resolves misalignment problems and waterproofing defects

DETECT BLUE® blue diffuser, extender, cap, identifiable and detectables

Technical sheet downloadable from [www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)

# GRAISSES TECHNIQUES

## TECHNICAL GREASES



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

### NEOLUBE® AL 500 GRAISSE EXTRÊME-PRESSION

Cartouche 430 ml agrément NSF H1 n°162203

Répond à la recommandation EU 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH

Additivée anti-oxydation et anticorrosion.

Fortes charges. Faibles et fortes vitesses.

Très basses températures. Excellente résistance à l'eau et à la vapeur  
*disponible en tambour de 25 kg et en fût de 180 kg*

Capsule bleue **DETECT BLUE®** repérable et détectable

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.graissealimentaire.com](http://www.graissealimentaire.com)

### NEOLUBE® AL 500 EXTREME-PRESSURE GREASE

*NSF H1 N°162203 approved in cartridge approved*

*Meets the 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.*

*With anti-oxidation and anti-corrosive additive.*

*Heavy loads. Low and high speeds. Very low temperatures.*

*Excellent water and steam resistance*

*Available in 25 kg pail and 180 kg drum*

*DETECT BLUE® blue capsule, identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from  
[www.graissealimentaire.com](http://www.graissealimentaire.com)*

# HUILES DE LUBRIFICATION et ENTRETIEN

## LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS



### NEOLUBE® CT 20 AL LUBRIFIANT ADHÉSIF HAUTE VISCOSITÉ SPÉCIAL CHAINES

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°155270

Gaz propulseur ininflammable.

Pour chaines de transmission toutes vitesses, résiste à la centrifugation.

Hydrofuge, totale résistance à l'eau et à la vapeur.

Utilisable sur tous organes ouverts. Extrême-pression, Anti-usure.

Lubrification totale des contacts surfaciques dents-axes-douilles.

Diffuseur 2 positions **DETECT BLUE®**,

Diffuseur et prolongateur indémontables et indissociables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.lubrifiantchainealimentaire.com](http://www.lubrifiantchainealimentaire.com)

### **NEOLUBE® CT 20 AL** **SPECIAL HIGH VISCOSITY ADHESIVE LUBRICANT CHAINS**

*NSF H1 N°155270 approved*

*Non-flammable propellant gas.*

*For all-speed transmission chains, centrifugation resistant.*

*Water repellent, total resistance to water and steam.*

*Usable on all open elements. Extreme pressure, anti-wear.*

*Total lubrication of teeth-shaft-bushing surface contact.*

*DETECT BLUE® Diffuser 2-positions. Diffuser and extension non-strippables and inseparables*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.lubrifiantchainealimentaire.com](http://www.lubrifiantchainealimentaire.com)*

# HUILES DE LUBRIFICATION et ENTRETIEN

## LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



### NEOLUBE® F 350

#### HUILE POUR LUBRIFICATION DE PRÉCISION

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°149260

Bidon de 20 L agrément NSF H1 N°149261

Huile multifonction incolore, inodore, sans saveur, sans effets organoleptiques.  
Compatible tous matériaux. Lubrification de transmissions d'informations, cames, poussoirs.

Agent de glissement sur convoyeurs. Propriétés anti-adhérentes,  
peut-être utilisé comme agent de démoulage

Températures d'utilisation -20°C +200°C

Diffuseur, capot, bouchon bleu **DETECT BLUE®**, repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.huileblanchensf.com](http://www.huileblanchensf.com)

### NEOLUBE® F 350

#### PRECISION LUBRICATION OIL

NSF H1 N°149260 approved in aerosol presentation - NSF H1 N°149261 in pail

Colourless, odourless, tasteless, multifunctional oil with no organoleptic effects.

Compatible with all materials. Lubrication of information transmissions, cams, pushers.

Sliding agent on conveyors. Non-stick properties, can be used as a removal agent

Temperature of use between -20°C +200°C

DETECT BLUE® blue diffuser, cap, blue plug, identifiable and detectable

Technical sheet downloadable from

[www.huileblanchensf.com](http://www.huileblanchensf.com)

# HUILES DE LUBRIFICATION et ENTRETIEN

## LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH  
Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande  
*Analys report  
available on request*  
21/023021 LG GC-FID DIN EN 16995



### NEOLUBE® SOL 4 PLUS

#### HUILE LUBRIFIANTE DISSOLVANTE DU SUCRE

Bidon de 20 L agrément NSF H1 N°164261

Répond à la recommandation 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH.

Huile pour traitement préventif et curatif.

Permet d'éviter les arrêts de production, garantit des poids constants.

Utilisable pur ou dilué dans de l'eau.

Bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérable et détectable

Fiche technique téléchargeable sur

[www.huiledissolvantesucre.com](http://www.huiledissolvantesucre.com)

### **NEOLUBE® SOL 4 PLUS**

#### **SUGAR-DISSOLVING LUBRICATING OIL**

*NSF H1 N°164261 approved*

*Meets the 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.*

*Oil for preventive and curative treatment.*

*Helps avoid production shutdowns, guarantees constant weights.*

*Usable pure or diluted in water.*

*DETECT BLUE® blue plug identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.huiledissolvantesucre.com](http://www.huiledissolvantesucre.com)*

# HUILES DE LUBRIFICATION et ENTRETIEN

## LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS



### **AIRLINE AL 110**

#### **LUBRIFIANT POUR AIR COMPRIMÉ**

Bidon de 1 L agrément NSF H1 N°152591

Lubrifiant pour distributeurs et pompes volumétriques de circuits d'air comprimé.

Inodore, aucun transfert d'odeur possible.

Évite le grippage et le gommage des matériels.

Pas de risque de brouillard ou de brume d'huile.

Fiche technique téléchargeable sur

[www.lubrifiantaircomprime.com](http://www.lubrifiantaircomprime.com)

### **AIRLINE AL 110**

#### **LUBRICANT FOR COMPRESSED AIR**

*NSF H1 N°152591 approved*

*Lubricant for dispensers and volumetric pumps for compressed air circuits.*

*Odourless, no odour transfers possible.*

*Prevents seizure and gumming of materials.*

*No risk of mist or oil mist.*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.lubrifiantaircomprime.com](http://www.lubrifiantaircomprime.com)*

# HUILES DE LUBRIFICATION et ENTRETIEN

## LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS



### **DEMOPLAST® SIL 850** **LUBRIFIANT ANTI-ADHÉRENT NON GRAS**

Aérosol 650 ml agrément NSF H1 N°146626

Huile silicone multifonctions. Neutre, filmogène, non tachant, inodore.

Utilisable sur tous matériaux.

Est utilisable comme agent de glissement de skin packs sur convoyeurs à bandes.

Réduction des bruits de fonctionnement.

Agent d'hydrofugation et de brillantage.

Buse, capot bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.demoulantlubrifiantsilicone.com](http://www.demoulantlubrifiantsilicone.com)

### **DEMOPLAST® SIL 850** **NON-GREASY NON-STICK LUBRICANT**

*NSF H1 N°146626 approved*

*Multifunction silicone oil. Neutral, film forming, non-staining, odourless.*

*Usable on all materials.*

*Is usable as a slip agent for skin packs on conveyor belts.*

*Operating noise reduction.*

*Water repellent and shining agent.*

*DETECT BLUE® blue nozzle, blue cap identifiable and detectables*

*Technical sheet downloadable from  
[www.demoulantlubrifiantsilicone.com](http://www.demoulantlubrifiantsilicone.com)*



# HUILES DE LUBRIFICATION et ENTRETIEN

## LUBRICATION AND MAINTENANCE OILS



### NEOLUBE® SIL 2272 HUILE SILICONE POUR APPLICATIONS AUTOMATISÉES

Bidon de 20 L agrément NSF H1 N°149259

Utilisable comme lubrifiant, démoulant, anti-adhérent, hydrofugeant, isolant.  
Applicable par pulvérisateur basse pression ou en paniers rotatifs ou en translation.

Traitement de moules, de filets, lutage de bouchons de liège.

Outils de sertissage automatique.

Bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérable et détectable

Fiche technique téléchargeable sur

[www.siliconensf.com](http://www.siliconensf.com)

### **NEOLUBE® SIL 2272** **SILICONE OIL FOR AUTOMATED APPLICATIONS**

*NSF H1 N°149259 approved*

*Used as lubricant, release agent, non-stick, water repellent, insulating.  
Applicable by low-pressure sprayer or in rotating or in translation baskets.*

*Treatment of moulds, nets, cork stoppers.*

*Automatic crimping tools.*

*DETECT BLUE® blue plug identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.siliconensf.com](http://www.siliconensf.com)*

# SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

## CLEANING DEGREASING SOLVENTS



### NEUTRALÈNE® BIO 1000 SOLVANT DE SÉCURITÉ

Bidon de 20 L et fût de 200 L agrément NSF K1 N°144658  
Solvant dégraissant permettant de déclasser les zones ATEX.  
Point éclair vase clos supérieur à 100°C.  
Biodégradable OCDE.

Fort pouvoir de décantation en fontaines de dégraissage.  
Sans COV optimisation du PGS, Plan de Gestion des Solvants Directive IED  
Capsule et bouchon bleu **DETECT BLUE®**, repérables et détectables  
Fiche technique téléchargeable sur  
[www.solvantdesecurite.com](http://www.solvantdesecurite.com)

### **NEUTRALÈNE® BIO 1000** **SAFETY SOLVENT**

*NSF K1 N°144658 approved  
Degreasing solvent to downgrade ATEX areas.  
Flash point closed cup above 100 degrees Celsius.  
Biodegradable OECD.  
Strong settling power in degreasing fountains.  
Without VOC optimization of the PGS, Solvent Management Plan IED Directive  
DETECT BLUE® blue capsule and plug, identifiable and detectable  
Technical sheet downloadable from  
[www.solvantdesecurite.com](http://www.solvantdesecurite.com)*

# SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

## CLEANING DEGREASING SOLVENTS



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH  
Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande  
*Analys report  
available on request*  
21/009484 LG GC-FID DIN EN 16995

### NEUTRALÈNE® 1079 SOLVANT DE NETTOYAGE

Bidon de 20 L et fût de 200 L agrément NSF A1 et K1 N°156389

Répond à la recommandation EU 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH

Solvant inodore, sans pictogramme de danger,  
facilement et rapidement biodégradable CEC L33T82 - OCDE 301 A  
sans obligation de rétention, utilisable pour l'élimination d'adhésifs,  
d'encre, de résines non polymérisées.

Utilisable en trempé, par essuyage, par aspersion, en fontaines  
Capsule et bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.solvantsanscovfreesolvent.com](http://www.solvantsanscovfreesolvent.com)

### **NEUTRALÈNE® 1079 CLEANING SOLVENT**

*NSF A1 and K1 N°156389 approved*

*Meets the 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.*

*Odourless solvent, without danger pictogram, easily and quickly biodegradable OECD  
without obligation of retention, usable for the removal of adhesives,  
inks, non-polymerized resins.*

*Usable in soaking, by wiping, by spraying, in fountains  
DETECT BLUE® blue capsule and plug, identifiable and detectables*

*Technical sheet downloadable from  
[www.solvantsanscovfreesolvent.com](http://www.solvantsanscovfreesolvent.com)*

# SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

## CLEANING DEGREASING SOLVENTS



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande  
*Analysis report  
available on request*  
21/026529 LG GC-FID DIN EN 16995

### NEUTRALÈNE® SL 30

**SOLVANT À FORTE VITESSE D'ÉVAPORATION, 9 minutes**

**Nettoyage d'adhésifs de contacts, d'encres fraîches**

Bidon de 20 L et fût de 200 L agrément NSF A1 N°164046

Répond à la recommandation EU 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH

Facilement et rapidement biodégradable

Utilisable pur ou dilué dans l'eau

Substitut à l'alcool éthylique ou isopropylique

Capsule et bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

### **NEUTRALÈNE® SL 30**

**HIGH-SPEED EVAPORATION SOLVENT, 9 minutes**

**Cleaning of contact adhesives and fresh inks**

NSF A1 N°164046 approved

*Meets the 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.*

*Odourless solvent, without danger pictogram, easily and quickly biodegradable OECD*

*Easily and fastly biodegradable*

*Can be used pure or diluted in water*

*Substitute for ethyl alcohol or isopropyl alcohol*

*DETECT BLUE® blue capsule and plug, identifiable and detectable*

# SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

## CLEANING DEGREASING SOLVENTS



### NEUTRALÈNE® AL 30 - AL 50 - AL 66+

#### SOLVANTS DÉGRAISSANTS TOTALEMENT DÉSODORISÉS

Bidon de 20 L et fût de 200 L

AL 30 agrément NSF K1 N°146623

AL 50 agrément NSF K1 N°155966

AL 66+ agrément NSF K1 N°156073

Solvants à rapport point éclair/vitesse d'évaporation optimisée.

AL 30 Point éclair 30°C vitesse d'évaporation 15'

AL 50 Point éclair 48°C vitesse d'évaporation 30'

AL 66+ Point éclair 63°C vitesse d'évaporation 45'

Utilisables en nettoyages manuels ou en fontaines.

Capsule et bouchon bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.solvantdegraissant.com](http://www.solvantdegraissant.com)

### NEUTRALÈNE® AL 30 - AL 50 - AL 66+

#### COMPLETELY DEODORIZED DEFROSTING SOLVENTS

AL 30 NSF K1 N°146623 - AL 50 NSF K1 N°155966 - AL 66+NSF K1 N°156073 approved

*Solvents with optimized flashpoint/evaporation rate ratio.*

*AL 30 Flashpoint 30°C evaporation speed 15'*

*AL 50 Flashpoint 48°C evaporation speed 30'*

*AL 66+ Flashpoint 63°C evaporation speed 45'*

*Usable in manual cleanings or in fountains.*

*DETECT BLUE® blue cap and plug, identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.solvantdegraissant.com](http://www.solvantdegraissant.com)*

# SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

## CLEANING DEGREASING SOLVENTS



### NEUTRALÈNE® V 200 DÉGRAISSANT À POUVOIR SOLVANT RENFORCÉ

Aérosol 650 ml agrément NSF K1 N°149055

Dégraisse et élimine toutes salissures et corps gras.

Vitesse d'évaporation ultra-rapide.

Nettoyant freins puissant, nettoyant chaînes,  
matériels de manutention, de levage, de convoyage.

Diélectrique IEC156 50 000V.

Propulseur ininflammable d'origine naturelle. Produit actif 97 %

Capot et diffuseur bleu **DETECT BLUE®** repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur

[www.degraisstrapide.com](http://www.degraisstrapide.com)

### **NEUTRALÈNE® V 200** **DEGREASER WITH STRENGTHENED SOLVENT**

*NSF K1 N°149055 approved*

*Degreases and removes all dirt and greases.*

*Ultra-fast evaporation speed.*

*Powerful brake cleaner; chain, handling equipment,  
lifting equipment, and conveyor cleaner.*

*Dielectric IEC156 50,000V.*

*Natural non-flammable propellant. Active agent 97%*

*DETECT BLUE® blue cap and diffuser identifiable and detectable*

*Technical sheet downloadable from*

*[www.degraisstrapide.com](http://www.degraisstrapide.com)*

# SOLVANTS DÉGRAISSANTS NETTOYANTS

## CLEANING DEGREASING SOLVENTS



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Procès Verbal d'analyse  
disponible sur demande  
*Analys report  
available on request*  
21/009483 LG GC-FID DIN EN 16995

### NEUTRALÈNE® VG AL 1 DÉGRAISSANT 100 % VÉGÉTAL

#### Garanti sans pesticides résiduels et sans OGM

Aérosol 520 ml agrément NSF K1 N°155981

Répond à la recommandation EU 2017/84 garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH

Composant d'origine végétale garanti sans pesticides et sans OGM

Hautement nettoyant et dissolvant. Élimine tous corps gras, bitume végétal, résidus de calcination, encres liquides et grasses.

Propulseur ininflammable d'origine naturelle. Produit actif 97 %  
Capot et diffuseur bleu **DETECT BLUE®**, repérables et détectables

Fiche technique téléchargeable sur  
[www.solvantvegetalalimentaire.com](http://www.solvantvegetalalimentaire.com)

### NEUTRALÈNE® VG AL 1 100 % VEGETAL DEGREASER

**Residual pesticides and genetically modified organism free**

NSF K1 N°155981 approved

*Meets the 2017/84 recommendation, guaranteed HC-free, MOSH/POSH-free, MOAH-free.  
Residual pesticides and genetically modified organism free*

*Exceptionally cleaning and dissolving. Eliminates all greases, vegetal bitumen,  
calcination residues, oily and liquid inks.*

*Natural non-flammable propellant. Active agent 97%*

*DETECT BLUE® blue cap and diffuser identifiable and detectables*

*Technical sheet downloadable from  
[www.solvantvegetalalimentaire.com](http://www.solvantvegetalalimentaire.com)*

# RECOMMANDATION 84/2017 concernant les hydrocarbures

## RECOMMENDATION 84/2017 concerning hydrocarbons

### Acronymes

HC Hydrocarbures

MOSH hydrocarbures saturés d'huiles minérales

POSH Polyoléfines Oligomériques d'Hydrocarbures Saturés

MOAH hydrocarbures aromatiques d'huiles minérales

EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Belgique)

Identifiées par l'EFSA, ces substances HC, MOSH/POSH et MOAH sont des contaminants alimentaires.

À l'origine, les sources les plus alarmantes de contamination des aliments, provenaient des encres d'imprimerie migrant au travers des matériaux d'emballages.

En 2017 l'Union Européenne publie la Recommandation 84 exigeant que les États membres surveillent les HC dans les denrées alimentaires.

Un projet d'ordonnance réalisé par l'Allemagne est en cours de révision (3ème) et aboutira sur une réglementation (il faut rappeler que l'Allemagne est le premier fabricant Européen de produits pour la nutrition alimentaire, et que le référentiel IFS est un système franco-allemand).

Sur la demande de la DGCCRF, l'ANSES (saisine 2015.SA.0070) rend un avis en date du 08 mars 2017.

paragraphes 3 3.1 et 3.4

"Il est établi que la provenance des MOSH et MOAH au cours de la production alimentaire concerne également les produits de démoulage, les lubrifiants, les produits de nettoyage (et mêmes les huiles moteurs provenant des machines agricoles, ou de certains pesticides)

paragraphes 3.5.1 et 3.5.2

Les données toxicologiques relatives à ces contaminants sont reprises aux paragraphes ci-dessus

### AVERTISSEMENT

La teneur en HC, MOSH et MOAH doit être quantifiée. La norme NF EN 16.995 définit le type d'analyse. HPCL/GC puis HPCL (FID), chromatographie en phase gazeuse à double canal avec détection par ionisation de flamme. Cette méthode permet de quantifier séparément

- les MOSH et les POSH
- les MOAH

Nota la séparation des MOSH et des POSH n'est pas possible, en raison de leur ressemblance structurale. En conséquence, lorsqu'il n'y a pas de MOSH, il n'y a pas de POSH.

L'AFSCA a défini les seuils d'action des hydrocarbures d'huiles minérales. Les valeurs limites sont différentes suivant les familles d'aliments.

### Acronyms

HC Hydrocarbons

MOSH Hydrocarbons Saturated with Mineral Oils

POSH Polyolefin oligomeric saturated hydrocarbons

MOAH Aromatic Hydrocarbons from Mineral Oils

EFSA European Food Safety Authority

ANSES French National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety

FASFC Federal Agency for the Safety of the Food Chain (Belgium)

Identified by the EFSA, these HC, MOSH/POSH and MOAH substances are food contaminants.

Originally, the most troubling sources of food contamination were printing inks migrating through packaging materials.

In 2017 the European Union published Recommendation 84 requiring Member States to monitor HC in foodstuffs. A draft ordinance drawn up by Germany is currently being revised (third version) and will result in a regulation (it must be remembered that Germany is the leading European manufacturer of products for food nutrition, and that the IFS standard is a Franco-German system).

At the request of the DGCCRF, the ANSES (referral 2015.SA.0070) issued an opinion dated 08 March 2017.

paragraphs 3 3.1 and 3.4

"It has been established that the origin of MOSH and MOAH during food production also concerns mould release products, lubricants, cleaning products, (and even motor oils from agricultural machinery, or certain pesticides)

paragraphs 3.5.1 and 3.5.2

The toxicological data relating to these contaminants are given in the paragraphs above

### WARNING

HC, MOSH/POSH and MOAH content must be quantified. The standard NF EN 16.995 defines the type of analysis. HPCL/GC then HPCL (FID), dual-channel gas chromatography with flame ionisation detection. This method makes it possible to quantify the following separately

- MOSH and POSH
- MOAH

Note that it is not possible to separate MOSH and POSH because of their structural similarity. Consequently, when there are no MOSH, there are no POSH.

The FASFC has defined the action thresholds for mineral oil hydrocarbons. These limit values are different for different food families.



# La Recherche & le Développement : un atout majeur !

## *Research and Development A Major Asset!*

Notre équipe R&D, ingénieurs et techniciens réunit des spécialistes dans de nombreux domaines. Lubrification, tribologie, travail des métaux, démoulage, dégraissage, solvants alternatifs, nettoyage, détergence, anti-corrosion.

Concevoir implique une forte écoute de nos Clients et une définition parfaite de leurs besoins, mais aussi la coordination de l'ensemble de nos services, afin de répondre rapidement à leurs attentes.

Nos responsables régionaux, de formation technique, ayant une grande expérience des besoins de l'industrie, sont à proximité pour apporter des conseils permanents et des préconisations précises.

*Our R & D team is comprised of engineers and technicians specialized in many fields, including; lubrication, tribology, metalworking, mold release, degreasing, alternative solvents, cleaning, detergents and anti-corrosion.*

*The development process involves, not only good coordination between all of our internal departments, but also a strong focus on listening to and detailing the needs of our customers in order to define a solution which best suits their needs.*

*Our technically trained regional managers have extensive experience in the industry and are always available to provide advice and any specific recommendations to our customers.*



### **Prestations associées**

Assistance à l'établissement de cahiers des charges

Analyses chimiques

Laboratoire d'essais

Assistance réglementaire

Formation technique

sont des services offerts quotidiennement à notre Clientèle.

iBiotec ayant plus de 50 ans d'expérience dans le développement de spécialités chimiques en private label pour le compte des plus grandes sociétés commerciales européennes, réalise des formules spécifiques et adaptées aux process de ses Clients.

*Additional related services include:*

*Assistance in the elaboration of terms, conditions and technical specifications.*

*Chemical analysis*

*Lab testing*

*Regulatory assistance*

*Technical training*

*These are some of the ongoing services that we offer to our customers.*

*iBiotec has more than 50 years of experience in the development of private labeled chemical products for major European corporations. We work closely with our customers in order to ensure the best solutions for their needs.*



## Une production totalement maîtrisée !

### *A State-of-the-Art Production Facility!*



**Production pilotée par automate**

**2 unités de fabrication de 14 000 litres/heure**

**3 unités de fabrication de 10 000 litres/heure**

**3 unités de fabrication de 6 000 litres/heure**

*Automated production process*

*2 manufacturing units with an output of 14,000 liters / hour*

*3 manufacturing units with an output of 10,000 liters / hour*

*3 manufacturing units with an output of 6,000 liters / hour*

# Un conditionnement en aérosols intégré !

## *Integrated Aerosol Production Solutions!*



iBiotec est l'inventeur d'un procédé exclusif de mise sous pression de boîtiers aérosols par impact gazing, associé à la technique gazer-shaker. Brevet **904 0 1968.4**. Ce procédé permet d'utiliser un propulseur d'origine naturelle, inerte, inflammable, incombustible, alimentaire, pharmaceutique, médical, bactériostatique et d'une disponibilité illimitée.

*iBiotec is the inventor of a new technique for pressurizing aerosol containers using "gas-impact", a method typically associated with the "gasser-shaker" procedure (Patent 904 0 1968.4). The "Gas-impact" method provides an all natural aerosol spray of unlimited supply which is inert, fire-resistant, nonflammable and that can be used in food, pharmaceutical, medical and bacteriostatic specific environments.*

3 lignes de conditionnement entièrement automatisées, d'une capacité de 60 boîtiers/minute par machine. **iBiotec assure une maintenance prédictive de ses installations.**

*iBiotec is equipped with 3 fully automated filling lines with a combined capacity of 60 aerosol containers per minute per machine.*

*iBiotec carries out preventive maintenance at all facilities.*

## Un contrôle à 100 %

### *100% control*



Conformément aux exigences et aux instructions particulières de nos Clients, iBiotec peut livrer chaque lot :

- . Avec un certificat de conformité.
- . Avec un certificat d'analyse.
- . Avec un procès-verbal d'analyse par un laboratoire extérieur accrédité COFRAC, BPL, ISO 17.025.
- . Avec un résultat spectrométrique IR (pour les produits dont la viscosité le permet).

**iBiotec assure la traçabilité sur 100 % des lots avec conservation des données sur 10 ans.**

*In accordance with the requirements and specific instructions we receive from our customers, the team at iBiotec is able to deliver each batch we produce with the following:*

- a certificate of conformity.
- a certificate of analysis.
- an analysis report produced by an - accredited external laboratory including COFRAC, BPL, in accordance with ISO 17.025.
- an IR spectrometric result (in products where viscosity permits).

*iBiotec also ensures that all lots of production are fully traceable and the corresponding data is stored for a fixed period of 10 years.*

### **iBiotec contrôle systématiquement :**

100 % des matières premières entrant sur le site de Saint-Rémy de Provence,  
100 % des lots de fabrication,  
100 % des lots conditionnés.

#### ***iBiotec systematically checks:***


*100% of the raw materials brought to the Saint-Rémy de Provence site,  
100% of manufacturing batches,  
100% of packaged lots.*

# Une plateforme logistique pour des délais de livraison rapides ! *A logistics platform that ensures quick delivery times!*



Stockage des Neutralène® et des Bioclean®  
pour des livraisons en vrac ou en containers GRV

*Storage of Neutralene® and Bioclean® for bulk consignments or intermediate bulk container deliveries.*



8 000 m<sup>2</sup> d'entrepôts hors poussière et sécurisés.  
La totalité de nos produits sont en stock. Notre intégration totale en production et en conditionnement, nous permet des remises sur stock, sans délai.

*8,000 m<sup>2</sup> of dust-free secure warehouses.  
Our products are always in stock. Thanks to the integrated production to packaging solution at iBiotec, we are able to replenish stock with no delay.*

# Impression des décors intégrée ! *Printing of integrated decors!*



iBiotec réalise elle-même, sur le site de Saint-Rémy de Provence, l'impression des décors de ses emballages, par sérigraphie ou tampographie.

9 lignes d'impression nous permettent d'imprimer 4 000 000 d'unités.

**Avec des mises en conformité réglementaires immédiates.**

**Des séries spéciales pour les réseaux de distributeurs spécialisés ou négociants techniques.**

**Des séries dans les langues étrangères de destination, pour pratiquement tous les pays.**

*The team at iBiotec implements quality on-site printing of graphics and decoration onto containers using screen-printing or pad printing methods.*

*Equipped with 9 printing lines, iBiotec can print up to 4,000,000 units.*

*Immediate regulatory compliance.*

*Limited series packaging is available for specialized distributors and industrial merchants.*

*iBiotec offers packaging in almost all languages.*



**iBiotec®**  
**LA MARQUE D'UN FABRICANT**  
**THE TRADEMARK OF A MANUFACTURER**

*Créateur  
de solutions techniques  
Creator of technical solutions*

**L'ensemble de notre gamme et de nos fiches techniques  
peuvent être consultées ou téléchargées sur :**

*Visit our website to learn more about our full range of products,  
to consult or to download our datasheets:*

[www.produitsindustriesagro-alimentaires.com](http://www.produitsindustriesagro-alimentaires.com)



iBiotec® TEC INDUSTRIES® - ZI La Massane - 13210 Saint Rémy de Provence - France  
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32